

## Support de Prisme, Métrique, 34 mm de dia.



Stock #55-012 **20+ In Stock**

- 1 + €421<sup>.00</sup>

**AJOUTER AU PANIER**

### Prix sur Quantité

Qté 1-4	€421,00 prix unitaire
Qté 5-25	€378,90 prix unitaire
Qté 26-49	€358,10 prix unitaire
Need More?	<a href="#">Demande de Devis</a>

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

### Caractéristiques du produit

Adjustable - Rotary & Tip-Tilt **Type:**

Cube/Prism **Type d'Optique:**

### Propriétés physiques et mécaniques

±3 **Rotation Fine (°):**

Angle d'inclinaison (°):

±3

## Filetage & montage

Taille des optiques compatibles (mm):

20.0

Compatible Post:

M6 x 1.0

## Conformité réglementaire

RoHS 2015:

[Dispensé](#)

Certificate of Conformance:

[Visionner](#)

Reach 247:

[Contains SVHC\(s\)](#)

## Description produit

- Mouvement fin de précision
- Supporte des prismes jusqu'à 30mm
- Aluminium anodisé noir
- [Tiges](#) et [supports de tiges](#) requis pour le montage

Les supports de prismes permettent un mouvement rotatif d'une précision de ± 3 degrés et un contrôle de l'inclinaison des axes X-Y de ± 3 degrés. Présentent une construction robuste en aluminium anodisé noir. Les tiges et les supports de tige sont nécessaires pour le montage sur une table optique.

## Informations techniques

Mount Diameter A	Maximum Prism Size B	Base Height C	Maximum Total Mount Height D	Stock No.
34	20	30	76	<a href="#">#55-012</a>
50	30	45	102	<a href="#">#55-013</a>

