

[Afficher tous les 3 produits de la même famille.](#)

Support de Prisme, Métrique, 34 mm de dia.



Stock **#55-012** [CONTACT](#)

-

1

+

€421^{.00}

AJOUTER AU PANIER

Prix sur Quantité	
Qté 1-4	€421,00 prix unitaire
Qté 5-25	€378,90 prix unitaire
Qté 26-49	€358,10 prix unitaire
Need More?	Demande de Devis

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Caractéristiques du produit

Adjustable - Rotary & Tip-Tilt

Type:

Cube/Prism

Type d'Optique:

Propriétés physiques et mécaniques

±3

Rotation Fine (°):

±3	Angle d'Inclinaison (°):
----	--------------------------

Filetage & montage

20.0	Taille des optiques compatibles (mm):
M6 x 1.0	Compatible Post:

Conformité réglementaire

Dispensé	RoHS 2015:
Visionner	Certificate of Conformance:
Contains SVHC(s)	Reach 247:

Description produit

- Mouvement fin de précision
- Supporte des prismes jusqu'à 30mm
- Aluminium anodisé noir
- [Tiges](#) et [supports de tiges](#) requis pour le montage

Les supports de prismes permettent un mouvement rotatif d'une précision de ± 3 degrés et un contrôle de l'inclinaison des axes X-Y de ± 3 degrés. Présentent une construction robuste en aluminium anodisé noir. Les tiges et les supports de tige sont nécessaires pour le montage sur une table optique.

Informations techniques

Mount Diameter A	Maximum Prism Size B	Base Height C	Maximum Total Mount Height D	Stock No.
34	20	30	76	#55-012
50	30	45	102	#55-013

The diagram illustrates the mechanical assembly of the prism mount. It features a base with a central post labeled '12mm x 60mm Post M6 x 1.0'. A 'Prism Clamp' is used to secure a blue prism. Above the prism, there is a rotating mechanism with 'Tilt Control Knobs' and a 'Lock Knob'. Dimensions are indicated with red arrows: 'A' for the mount diameter, 'B max.' for the maximum prism size, 'C' for the base height, and 'D max.' for the maximum total mount height. The text 'Units: mm' is at the bottom right.