

34mm Diamètre Filtre UV Passe-Haut



Stock #54-049 **FIN DE SÉRIE** 5 In Stock

€14⁹⁵

AJOUTER AU PANIER

Prix sur Quantité

Qté 1+	€14,95 prix unitaire
Need More?	Demande de Devis

Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Caractéristiques du produit

UV Cut-Off Filter **Type:**

Propriétés physiques et mécaniques

34.00 +0.0/-0.2 **Diamètre (mm):**

2.00 ±0.2 **Épaisseur (mm):**

Propriétés optiques


390.00	Longueur d'Onde de Coupure (nm) :
L-39	Numéro de Verre/Filtre:
Hoya L-39	Substrat: <input type="checkbox"/>
AR Coating	Traitement:
Clear, Green Tint	Couleur:
80-50	Qualité de Surface:
>80 (avg)	Transmission (%):
350 - 2200	Gamme de Longueur d'Onde (nm):
4 - 6λ	Planéité de Surface (P-V):
Environnement & durabilité	
-15 to 70	Température d'Utilisation (°C):
Conformité réglementaire	
Visionner	Certificate of Conformance:

Description produit

- Parfaits pour les applications UV
- À utiliser avec des filtres passe-haut et passe-bande
- Différentes tailles disponibles

Les filtres UV d'indice optique sont aussi offerts dans des versions non-montées. Idéaux pour des applications où la lumière UV à besoin d'être bloquée et la lumière du visible d'y passer. Peuvent être utilisés avec d'autres combinaisons de filtres passe-haut/passe-bandes.

Informations techniques



Montures compatibles