

TECHSPEC® 35mm, 488nm, Cube Séparateur Polarisant à Raie Laser



TECHSPEC Laser Line Polarizing Cube Beamsplitters

Stock #48-877 FIN DE SÉRIE 3-4 JOURS

⊖ 1 ⊕

€249,95

AJOUTER AU PANIER

Qté 1+

€249,95

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Déviation de Faisceau (arcmin):
±3

Biseau:
Protective bevel as needed

Ouverture Utile (%):
90.00

Spécification du Traitement:
Rabs <0.25% @ 488nm

Construction:

Cube
Longueur d'Onde de Conception DWL (nm): 488
Dimensions (mm): 35.0 x 35.0 x 35.0 ±0.1
Rapport d'Extinction: 1000:1
Transmission Polarisation-P (%): >95
Réflexion pour Lumière S-Polarisée (%): >99.5
Substrat:  N-BK7
Planéité de Surface (P-V): λ/4
Qualité de Surface: 40-20
Type: Linear Polarizer

Conformité réglementaire

RoHS: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner

