

[Afficher tous les 5 produits de la même famille.](#)

Objectif à Distance Focale Fixe 35mm



#86-210



Stock **#86-209** **CONTACT**

-

1

+

 €1.787⁰⁰

AJOUTER AU PANIER

Prix sur Quantité	
Qté 1+	€1.787,00 prix unitaire
Need More?	Demande de Devis

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Caractéristiques du produit

4/3" Format Fixed Focal Length Lenses

Series:

Fixed Focal Length Lens

Type:

Propriétés physiques et mécaniques

Option Iris:

Variable	
Longueur (mm):	74.00
Diamètre Max. (mm):	45.0
Diamètre Externe (mm):	45
Poids (g):	210.00

Propriétés optiques

Champs de Vision Horizontal, Format de Capteur max.:	29.6
Champ de Vision @ Distance de Travail Min. (mm):	100.00
Cercle Image Max. (mm):	21.60
Distance Focale FL (mm):	35.00
Distance de Travail (mm):	200 - ∞
Ouverture (f/#):	f/2 - f/16
Distorsion (%):	<-0.2
Distorsion maximum (%):	-0.17
Lens Wavelength Range:	VIS

Capteur

Taille maximale du capteur:	4/3"
Pixel Size (µm):	5.00

Filetage & montage

Filetage Filtre:	M37.5 x0.50
Monture:	C-Mount

Conformité réglementaire

RoHS 2015:	Dispensé
Certificate of Conformance:	Visionner
REACH 241:	Contains SVHC(s)

Description produit

- Objectif de monture C pour capteurs jusqu'à 1"
 - Distorsion TV inférieure à 1,0%
 - Distances focales de 12 mm à 50 mm
-

Disponibles en plusieurs distances focales, les Objectifs à Distance Focale Fixe pour Capteurs de 4/3" intègrent une focalisation flottante avec des lentilles asphériques pour optimiser la résolution sur toute leur distance de travail. Adaptés à de nombreuses applications de vision industrielle, ces objectifs à distance focale fixe disposent d'un traitement antireflets (AR) pour une transmission maximale. Ces objectifs sont disponibles avec des distances focales allant de 12 à 50 mm.