

TECHSPEC® 35mm, Tube d'Extension Ajustable



#85-512

Stock **#85-512** FIN DE SÉRIE **20+ In Stock**

⊖ 1 ⊕ €46⁷⁵

AJOUTER AU PANIER

Prix sur Quantité	
Qté 1+	€46,75 prix unitaire
Need More?	Demande de Devis

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Caractéristiques du produit

Fixed **Function:**

Propriétés physiques et mécaniques

51.5 **Overall Length (mm):**

10.0 - 45.0 **Longueur Tube d'Extension (mm):**

Ouverture Utile CA (mm):

18.0

Black Anodized Aluminum

Construction:

20/25 Dia.

Dimensions (mm):

35.0

Course (mm):

Filetage & montage

M23.2 x 0.75 (Double Male)

Type de Filetage:

Conformité réglementaire

[Visionner](#)

Certificate of Conformance:

Description produit

- Permettent le Réglage de la Longueur du Système de Cage Optique
- Anneau de Blocage Présent pour Faciliter l'Ajustement de la Longueur
- Filetage M23,2 x 0,75

- Se Combinent aux [Adaptateurs Filetés](#) pour Relier Plusieurs Tubes d'Extension Fixes

Les Tubes d'Extension Ajustable de Filetage M23,2 du Système de Cage Optique ont été conçus pour relier [des Tubes d'Extension Fixes de Filetage M23,2 du Système de Cage Optique](#) ou [des Montures de Lentilles Optiques du Système de Cage Optique](#) de manière à construire des ensembles optiques de longueur variable. Une extrémité du tube d'extension est fixe et comporte un filetage mâle M23,2 x 0,75, tandis que l'autre extrémité comporte un anneau de blocage avec un filetage mâle M23,2 x 0,75. L'anneau de blocage glisse le long du tube pour ajuster la longueur du système.