

TECHSPEC[®] 35mm, Tube d'Extension Ajustable



#85-512

Stock **#85-512** FIN DE SÉRIE **20+ In Stock**

-

1

+

€46⁷⁵

AJOUTER AU PANIER

Prix sur Quantité	
Qté 1+	€46,75 prix unitaire
Need More?	Demande de Devis

Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Caractéristiques du produit

Fixed

Function:

Propriétés physiques et mécaniques

51.5

Overall Length (mm):

10.0 - 45.0

Longueur Tube d'Extension (mm):

Ouverture Utile CA (mm):

18.0	
Black Anodized Aluminum	Construction:
20/25 Dia.	Dimensions (mm):
35.0	Course (mm):
Filetage & montage	
M23.2 x 0.75 (Double Male)	Type de Filetage:
Conformité réglementaire	
Visionner	Certificate of Conformance:

Description produit

- Permettent le Réglage de la Longueur du Système de Cage Optique
 - Anneau de Blocage Présent pour Faciliter l'Ajustement de la Longueur
 - Filetage M23,2 x 0,75
 - Se Combinent aux [Adaptateurs Filetés](#) pour Relier Plusieurs Tubes d'Extension Fixes
- Les Tubes d'Extension Ajustable de Filetage M23,2 du Système de Cage Optique ont été conçus pour relier [des Tubes d'Extension Fixes de Filetage M23,2 du Système de Cage Optique](#) ou [des Montures de Lentilles Optiques du Système de Cage Optique](#) de manière à construire des ensembles optiques de longueur variable. Une extrémité du tube d'extension est fixe et comporte un filetage mâle M23,2 x 0,75, tandis que l'autre extrémité comporte un anneau de blocage avec un filetage mâle M23,2 x 0,75. L'anneau de blocage glisse le long du tube pour ajuster la longueur du système.