

In order to provide more accurate inventory information, please select your shipping country.

Sélectionner votre Pays/Région:

European Union

SUBMIT



Stock #24-485 3-4 JOURS

-

1

+

€400,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1+

€400,00

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

⚠ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement
Nombre d'Abbe (v _d): 106.22
Biseau: Protective as needed
Ouverture Utile (%): 85
Ouverture Utile CA (mm): 32.38
Diamètre (mm):

38.10 +0.00/-0.13
Épaisseur (mm): 3.00 ±0.13
Traitement: Uncoated
Coefficient d'Expansion Thermique CTE (10⁻⁶/°C): 13.7
Densité (g/cm³): 3.18
Bords: Fine Ground
Indice de Réfraction n_d: 1.377
Dureté de Knoop (kg/mm²): 415
Parallélisme (arcmin): <3
Rapport de Poisson: 0.271
Substrat: Magnesium Fluoride (MgF ₂)
Planéité de Surface (P-V): 2λ
Qualité de Surface: 40-20
Type: Protective Window
Gamme de Longueur d'Onde (nm): 120 - 7000
Module d'Élasticité de Young (GPa): 138
Numéro de Modèle: MF-W-38-3

Conformité réglementaire

RoHS 2015: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner