

[Afficher tous les 225 produits de la même famille.](#)

TECHSPEC® 12,5 mm Dia, x 15 mm FL, Lentille PCX,MgF₂ Traitée



Stock **#38-232** 3-4 JOURS
[D'autres traitements](#)

- 1 + **€35,00**

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-9
€35,00
Qté 10+
€31,50
Prix sur Quantité
Demande de Devis

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement



Diamètre (mm):
12.50 +0.0/-0.025

Distance Focale EFL (mm):

15.00 @ 587.6nm
Distance Focale Arrière BFL (mm): 13.26
Traitement: MgF ₂ (400-700nm)
Spécification du Traitement: R _{avg} ≤1.75% @ 400 - 700nm
Substrat: ☐ N-SF11
Qualité de Surface: 40-20
Power (P-V) @ 632.8nm: 1.5λ
Irregularity (P-V) @ 632.8nm: λ/4
Tolérance Distance Focale (%): ±1
Centrage (arcmin): <1
Épaisseur Centrale CT (mm): 3.10 ±0.05
Épaisseur au Bord ET (mm): 1.30
Rayon R₁ (mm): 11.77
Ouverture Utile CA (mm): 11.5
f/#: 1.2
Ouverture Numérique NA: 0.42
Type: Plano-Convex Lens
Biseau: Protective bevel as needed
Gamme de Longueur d'Onde (nm): 400 - 700
Damage Threshold, By Design: ☐ 10 J/cm ² @ 532nm, 10ns

Conformité réglementaire

RoHS 2015: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner
Reach 235: Conforme