

In order to provide more accurate inventory information, please select your shipping country:

Sélectionner votre Pays/Région: European Union

SUBMIT

TECHSPEC® 18,0 mm Dia, x 20,0 mm FL, Lentille PCX,MgF2 Traitee



Stock #38-250 3-4 JOURS

[D'autres traitements](#)



1



€36,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-9

€36,00

Qté 10+

€32,50

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement



Diamètre (mm):
18.00 +0.0/-0.025

Distance Focale EFL (mm):

20.00 @ 587.6nm
Distance Focale Arrière BFL (mm): 17.59
Traitement: MgF ₂ (400-700nm)
Spécification du Traitement: R _{avg} ≤1.75% @ 400 - 700nm
Substrat: ☐ N-SF11
Qualité de Surface: 40-20
Power (P-V) @ 632.8nm: 1.5λ
Irregularity (P-V) @ 632.8nm: λ/4
Tolérance Distance Focale (%): ±1
Centrage (arcmin): <1
Épaisseur Centrale CT (mm): 4.30 ±0.10
Épaisseur au Bord ET (mm): 1.46
Rayon R₁ (mm): 15.70
Ouverture Utile CA (mm): 17
f/#: 1.11
Ouverture Numérique NA: 0.45
Type: Plano-Convex Lens
Biseau: Protective bevel as needed
Gamme de Longueur d'Onde (nm): 400 - 700
Damage Threshold, By Design: ☐ 10 J/cm ² @ 532nm, 10ns

Conformité réglementaire

RoHS 2015: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner
Reach 235: Conforme