

[Afficher tous les 395 produits de la même famille.](#)

TECHSPEC® 25,4 mm Dia, x 125,0 mm FL, Lentille PCX, VIS-EXT Traitée



Stock **#38-476** 3-4 JOURS

[D'autres traitements](#)

- 1 + **€47,50**

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-9
€47,50
Qté 10+
€42,75
Prix sur Quantité
Demande de Devis

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement



Diamètre (mm):
25.40 +0.0/-0.025

Distance Focale EFL (mm):

125.00 @587.6nm
Distance Focale Arrière BFL (mm): 123.02
Traitement: VS-EXT (350-700nm)
Spécification du Traitement: R _{avg} <0.5% @ 350 - 700nm
Substrat: ☐ N-BK7
Qualité de Surface: 40-20
Power (P-V) @ 632.8nm: 1.5λ
Irregularity (P-V) @ 632.8nm: λ/4
Tolérance Distance Focale (%): ±1
Centrage (arcmin): <1
Épaisseur Centrale CT (mm): 3.00 ±0.10
Épaisseur au Bord ET (mm): 1.74
Rayon R₁ (mm): 64.60
Ouverture Utile CA (mm): 24.4
f/#: 4.92
Ouverture Numérique NA: 0.10
Type: Plano-Convex Lens
Biseau: Protective bevel as needed
Gamme de Longueur d'Onde (nm): 350 - 700
Damage Threshold, By Design: ☐ 5 J/cm ² @ 532nm, 10ns

Conformité réglementaire

RoHS 2015: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner
Reach 235: Conforme