

[Afficher tous les 31 produits de la même famille.](#)

## Câble E/S à Connecteur Hirose 12 Broches, 3 m (pour les séries Manta, Prosilica GT/GC, Guppy Pro et Stingray)

See More by [Allied Vision](#)



#63-757



Stock **#63-757** [CONTACT](#)

⊖ 1 ⊕ €55<sup>00</sup>

**AJOUTER AU PANIER**

Prix sur Quantité	
Qté 1+	€55,00 prix unitaire
Need More?	<a href="#">Demande de Devis</a>

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

### Caractéristiques du produit

Camera Accessory **Type:**

Conformité réglementaire

---

**RoHS 2015:**  
Conforme

**Certificate of Conformance:**  
Visionner

---

**Reach 240:**  
Conforme

---

## Description produit

- Caméras PoE (Power over Ethernet) résistantes pour des environnements extrêmes
- Contrôle iris précis (P-Iris) et diaphragme DC
- Résolution jusqu'à 31,4 mégapixels
- Options de montures C, F et TFL

Les Caméras GigE Allied Vision Prosilica, Série GT, sont conçues pour les environnements et les conditions d'éclairage les plus difficiles. Ces Caméras GigE Allied Vision Prosilica, Série GT sont capables de fonctionner à des températures extrêmes allant de -20° à +60°C et sont idéales pour les applications d'imagerie ITS et de trafic ainsi qu'en vision industrielle, inspection, sécurité et surveillance. Ces disposent à la fois du contrôle P-Iris et d'un Auto Iris DC ce qui leur permet de maintenir une qualité d'image importante. Elles prennent également en charge l'alimentation par Ethernet pour une exécution facile.

**Remarque :** L'Injecteur PoE (#68-469) et le câble GigE, comme le #63-431, sont nécessaires pour toute utilisation.

## Informations techniques

### 12-pin I/O connector

Bonito PRO, Goldeye and Goldeye Pro, Manta, and Prosilica GT

Type HR10A-10P-12S	Pin	Color	Pin	Color
	1	Blue	7	Brown
	2	Red	8	White
	3	Violet	9	Black
	4	Gray	10	Orange
	5	Yellow	11	White/Black
	6	Green	12	White/Brown