

TECHSPEC® Miroir Sphérique Traité Alum. Protégé, 3" de dia., 8" FL



Stock **#43-583** 3-4 JOURS

⊖ 1 ⊕ **€230,00**

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-9
€230,00

Qté 10+
€195,50

Prix sur Quantité
Demande de Devis

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement



Substrat: ☐ BOROFLOAT®

Tolérance Distance Focale (%): ±2

Qualité de Surface: 60-40

Précision de Surface: λ/4
Diamètre (pouces): 3.0
Diamètre (mm): 76.20 +1.0/-0
Tolérance Diamètre (pouces): +0.04/-0
Distance Focale EFL (pouces): 8.00
Distance Focale EFL (mm): 203.20
Radius of Curvature (mm): 406.40
Ouverture (f/#): f/2.7
Traitement: Protected Aluminum (400-2000nm)
Spécification du Traitement: R _{avg} >85% @ 400 - 700nm R _{avg} >90% @ 400 - 2000nm
Type de Traitement: Metal
Surface Arrière: Ground
Épaisseur au Bord ET (pouces): 0.50
Épaisseur au Bord ET (mm): 12.70
Tolérance Épaisseur au Bord (%): +0.0/-15
Type: Spherical Mirror
Gamme de Longueur d'Onde (nm): 400 - 2000
Damage Threshold, Reference: ☐ 0.3 J/cm ² @ 532nm & 1064nm, 10ns

Conformité réglementaire

RoHS 2015: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner
Reach 235: Conforme