

[Afficher tous les 24 produits de la même famille.](#)

4" Anneau Lumineux LED 470nm, avec Barillet

See More by [Advanced Illumination](#)



Stock **#66-780** [CONTACT](#)



1



€864,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1+

€864,00

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

⚠ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Remarque : Des accessoires sont nécessaires pour toute utilisation. | [En savoir plus](#)

Espace téléchargement

Couleur:
Blue

Diamètre (mm):
100.00

Hauteur (mm):
33.8

Diamètre Interne (mm):

55.5
Numéro de Modèle: RL4260B-470-IC
Monture: Barrel Mount
Température d'Utilisation (°C): 0 to 65
Dimensions (mm): 100 Dia x33.8 T
Filetage: M4 x4
Longueur d'Onde (nm): 470.00
Distance de Travail (pouces): 4.00
Durée de Vie LED (heures): 50,000
Alimentation d'Énergie: Power Supply Required and Sold Separately. USA: #66-855 Europe: #66-855 Japan: #66-855 Korea: #33-773 China: #66-855
Distribution Lumineuse (%): ±10 edge to edge (dependent on working distance)
Nombre de LEDs: 60.00
Nombre de Chaînes: 1.00
Couverture de Champ (mm): 43.18 (1.7 inches)
Maximum Trigger Frequency (Hz): 30.00
Type d'Éclairage: LED Illuminator
Remarque: Optional Manual Intensity Adjustment #86-887 and #89-555 are Available
Fabricant: Advanced Illumination
Géométrie: Ring Light
Mode d'Éclairage: Constant

Conformité réglementaire

RoHS 2015: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner
Reach 233: Contains SVHC(s)