

In order to provide more accurate inventory information, please select your shipping country.

Sélectionner votre Pays/Région: European Union

SUBMIT

TECHSPEC® 400-700nm, OD 0,15, Filetage M30,5 x 0,5, Filtre ND Absorbant



Stock #66-715 3-4 JOURS

1 €78,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-9

€78,00

Qté 10+

€72,80

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Diamètre (mm):
33.50

Densité Optique OD:
0.15

Ouverture Utile CA (mm):
22.0

Filetage Filtre:

M30.5 x 0.50
Substrat: ND Filter Glass
Traitement: Uncoated
Transmission (%): 70.00
Type: Neutral Density Filter
Numéro de Stock Filtre Non-Monté: #46-211
Épaisseur de Monture (mm): 9.2
Gamme de Longueur d'Onde (nm): 400 - 700

Conformité réglementaire

RoHS: Dispensé
Certificate of Conformance: Visionner