

[Afficher tous les 6 produits de la même famille.](#)

## 40mm Dia. x 100mm FL, non traité, Lentille DCX N-K5



Stock #32-908 FIN DE SÉRIE 20+ In Stock

-
1
+
€22<sup>.50</sup>

AJOUTER AU PANIER

Prix sur Quantité	
Qté 1+	€22,50 prix unitaire
Need More?	<a href="#">Demande de Devis</a>

! Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

### Caractéristiques du produit

Type: Double-Convex Lens

### Propriétés physiques et mécaniques

Diamètre (mm): 40.00 +0.00/-0.10

Centrage (arcmin): <1

Épaisseur Centrale CT (mm): 8.00 ±0.10

4.09      **Épaisseur au Bord ET (mm):**

39      **Ouverture Utile CA (mm):**

Protective as needed      **Biseau:**

## Propriétés optiques

100.00 @ 587.6nm      **Distance Focale EFL (mm):**

97.34      **Distance Focale Arrière BFL (mm):**

Uncoated      **Traitement:**

**N-K5**      **Substrat:**

40-20      **Qualité de Surface:**

1.5λ      **Power (P-V) @ 632.8nm:**

λ/4      **Irregularity (P-V) @ 632.8nm:**

±1      **Tolérance Distance Focale (%):**

2.5      **f#:**

0.20      **Ouverture Numérique NA:**

330 - 2500      **Gamme de Longueur d'Onde (nm):**

## Conformité réglementaire


[Visionner](#)      **Certificate of Conformance:**

## Description produit

- Substrat N-K5
- Divers traitements anti-reflets (AR)
- Options PCX et DCX disponibles

Les lentilles N-K5 sont disponibles en divers diamètres, longueurs focales, de même qu'en format Plano-Convexe et Double-Convexe. Les traitements anti-reflets, du visible à l'IR proche, les rendent idéales pour des applications diverses et variées.

## Informations techniques



## Montures compatibles