

[Afficher tous les 6 produits de la même famille.](#)

40mm Dia. x 200mm FL, non traité, Lentille DCX N-K5



Stock #32-910 **FIN DE SÉRIE** 20+ In Stock

[D'autres traitements](#)

⊖ 1 ⊕ €22.⁵⁰

AJOUTER AU PANIER

Prix sur Quantité

Qté 1+	€22,50 prix unitaire
Need More?	Demande de Devis

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Caractéristiques du produit

Double-Convex Lens **Type:**

Propriétés physiques et mécaniques

40.00 +0.00/-0.10 **Diamètre (mm):**

<1 **Centrage (arcmin):**

Épaisseur Centrale CT (mm):

8.00 ±0.10

Épaisseur au Bord ET (mm):

6.07

Ouverture Utile CA (mm):

39

Biseau:

Protective as needed

Propriétés optiques

Distance Focale EFL (mm):

200.00 @ 587.6nm

Distance Focale Arrière BFL (mm):

197.36

Traitement:

Uncoated

Substrat:

N-K5

Qualité de Surface:

40-20

Power (P-V) @ 632.8nm:

1.5λ

Irregularity (P-V) @ 632.8nm:

λ/4

Tolérance Distance Focale (%):

±1

f/#:

5.00

Ouverture Numérique NA:

0.10

Gamme de Longueur d'Onde (nm):

330 - 2500

Conformité réglementaire

Certificate of Conformance:


[Visionner](#)

Description produit

- Substrat N-K5
- Divers traitements anti-reflets (AR)
- Options PCX et DCX disponibles

Les lentilles N-K5 sont disponibles en divers diamètres, longueurs focales, de même qu'en format Plano-Convex et Double-Convex. Les traitements anti-reflets, du visible à l'IR proche, les rendent idéales pour des applications diverses et variées.

Informations techniques



Montures compatibles