

In order to provide more accurate inventory information, please select your shipping country.

Sélectionner votre Pays/Région: European Union

SUBMIT

40mm Dia. x 4mm MgF₂ Coated, N-BK7 Window



Stock #27-855 FIN DE SÉRIE 3-4 JOURS



1



€14,95

AJOUTER AU PANIER

Qté 1+

€14,95

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Nombre d'Abbe (v_d):
64.17

Biseau:
Protective as needed

Ouverture Utile CA (mm):
36.00

Diamètre (mm):
40.00 ±0.25

Épaisseur (mm):
4.00 ±0.20

Traitement: MgF ₂ (400-700nm)
Spécification du Traitement: MgF ₂ : ¼λ @ 550nm, R _{avg} ≤ 1.75% @ 400 - 700nm
Coefficient d'Expansion Thermique CTE (10⁻⁶/°C): 7.1 (-30 to +70°C) 8.3 (+20 to +300°C)
Densité (g/cm³): 2.51
Bords: Fine Ground
Indice de Réfraction n_d: 1.516
Dureté de Knoop (kg/mm²): 610
Parallélisme (arcmin): ≤5
Rapport de Poisson: 0.206
Substrat: N-BK7
Précision de Surface: 1λ
Type: Protective Window
Gamme de Longueur d'Onde (nm): 400 - 700
Module d'Élasticité de Young (GPa): 82

Conformité réglementaire

RoHS: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner