

[Afficher tous les 8 produits de la même famille.](#)

TECHSPEC®

4mm Diamètre, N-BK7, Lentille Demi Bille



TECHSPEC® N-BK7 Half-Ball Lenses

Stock **#45-934** 20+ In Stock

-

1

+

€54⁰⁰

AJOUTER AU PANIER

Prix sur Quantité	
Qté 1-10	€54,00 prix unitaire
Qté 11-49	€48,50 prix unitaire
Need More?	Demande de Devis

Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Caractéristiques du produit

Half-Ball Lens

Type:

Propriétés physiques et mécaniques

4.00

Diamètre (mm):

±0.05

Tolérance Épaisseur Centrale (mm):

2.00	Rayon R (mm):
±1.5	Tolérance Rayon (µm):
2.00	Épaisseur (mm):
±2.5	Tolérance Diamètre (µm):

Propriétés optiques

N-BK7	Substrat: ☐
Uncoated	Traitement:
350 - 2200	Gamme de Longueur d'Onde (nm):

Conformité réglementaire

Conforme	RoHS 2015:
Conforme	Reach 219:
Visionner	Certificate of Conformance:

Description produit

- Lentilles hémisphériques pour le couplage de fibres
- Lentilles collimatrices

Les Lentilles Demi-Billes en N-BK7 TECHSPEC® sont idéales pour des applications telles que la communication par fibre, l'endoscopie, la microscopie, les dispositifs de capture optique et les systèmes de mesure laser. Les Lentilles Demi-Billes (hémisphériques) peuvent être interchangeables avec des Lentilles-Billes complètes si les contraintes physiques d'une application exigent une conception plus compacte. Ces lentilles collimatrices sont non traitées, avec une gamme de longueurs d'onde de 350-2200 nm. Les Lentilles Demi-Billes en N-BK7 TECHSPEC® sont proposées dans des diamètres allant de 0,50 à 10,00 mm.

Informations techniques

