


In order to provide more accurate inventory information, please select your shipping country.

Sélectionner votre Pays/Région: European Union

SUBMIT

TECHSPEC® 4mm Diametre x 5mm Longuer, N-BK7, Lentille Tambour



Stock #45-551 FIN DE SÉRIE ☐ En Stock

- 1 + €19,95

AJOUTER AU PANIER

Qté 1+

€19,95

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement



Diamètre (mm):
4.00

Substrat: ☐
[N-BK7](#)

Traitement:
Uncoated

Type:
Drum Lens

Gamme de Longueur d'Onde (nm): 350 - 2200
Indice de Réfraction n_d: 1.517
Longueur (mm): 5.00
Tolérance Longueur (μm): ± 3
Rayon R (mm): 2.50
Tolérance Rayon (μm): $+0/-1.5$
Qualité de Surface: 40-20
Tolérance Diamètre (μm): $+0/-50$

Conformité réglementaire

RoHS: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner