

TECHSPEC® Modèle Standard, Force par le Côté, Microm. Etendue Impérial, 40mm



40mm, Side Drive, Standard Top

Stock **#66-407** **2 In Stock**

- 1 + €460⁰⁰

AJOUTER AU PANIER

| Prix sur Quantité | |
|-------------------|----------------------------------|
| Qté 1-2 | €460,00 prix unitaire |
| Qté 3+ | €401,60 prix unitaire |
| Need More? | Demande de Devis |

Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Caractéristiques du produit

English **Type:**

Propriétés physiques et mécaniques

Linear (X) **Type de Mouvement:**

Crossed Roller Bearing **Guide System:**

30mm Standard-Top Stages - Center Drive



30mm Standard-Top Stages - Side Drive



40mm Standard-Top Stages - Center Drive



40mm Standard-Top Stages - Side Drive



70mm Standard-Top Stages - Center Drive



70mm Standard-Top Stages - Side Drive



125mm Standard-Top Stages - Center Drive



125mm Standard-Top Stages - Side Drive

