

[Afficher tous les 60 produits de la même famille.](#)

TECHSPEC® Modèle Standard, Force par le Côté, Microm. Etendue Métrique, 40mm



TECHSPEC® Crossed-Roller Bearing Linear Translation Stages (Standard-Top Model)



Stock #66-413 [CONTACT](#)

⊖ 1 ⊕ €460⁰⁰

AJOUTER AU PANIER

Prix sur Quantité	
Qté 1-2	€460,00 prix unitaire
Qté 3+	€401,60 prix unitaire
Need More?	Demande de Devis

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Caractéristiques du produit

Metric **Type:**

Propriétés physiques et mécaniques

Linear (X) **Type de Mouvement:**

30mm Standard-Top Stages - Center Drive



30mm Standard-Top Stages - Side Drive



40mm Standard-Top Stages - Center Drive



40mm Standard-Top Stages - Side Drive



70mm Standard-Top Stages - Center Drive



70mm Standard-Top Stages - Side Drive



125mm Standard-Top Stages - Center Drive



125mm Standard-Top Stages - Side Drive

