

[Afficher tous les 3 produits de la même famille.](#)

Porte Filtres, 40 x 40 mm



40mm Sq., Fixed Filter Holder

Stock #54-997 **20+ In Stock**

⊖ 1 ⊕ €93.⁵⁰

AJOUTER AU PANIER

Prix sur Quantité	
Qté 1-9	€93,50 prix unitaire
Qté 10-25	€84,70 prix unitaire
Qté 26-49	€78,10 prix unitaire
Need More?	Demande de Devis

Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Caractéristiques du produit

Fixed **Type:**

Square or Rectangular **Type d'Optique:**

Propriétés physiques et mécaniques

Construction:

Black Anodized Aluminum

Max. Thickness of Compatible Optics (mm):
8.5

Largeur Base (mm):
70.0

Base Thickness (mm):
16.0

Filetage & montage

Taille des optiques compatibles (mm):
40.0 - 101.6

Compatible Post:
M6 x 1.0

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
[Dispensé](#)

Certificate of Conformance:
[Visionner](#)

Reach 247:
[Contains SVHC\(s\)](#)


Description produit

- Surface anti-rayures
- 3 tailles disponibles
- Filetage M6 x 1,0
- Aluminium anodisé noir
- Nécessitent des tiges et supports de tiges pour le montage

Ces Porte-Filtres Fixes sont idéaux pour être utilisés avec des miroirs, séparateurs de faisceaux et autres composants optiques. Cette conception assure une obstruction limitée au niveau de l'ouverture. Les porte-filtres sont dotés d'une surface anti-rayures et d'un trou de montage M6 x 1,0. Les Porte-Filtres Fixes sont fabriqués en aluminium anodisé noir et sont disponibles en 3 tailles : 15 x 15 mm, 40 x 40 mm et 80 x 80 mm. Des [Tiges](#) et [Supports de Tiges](#) sont nécessaires pour le montage à une platine.

Informations techniques

A	B	C	D	E	F	Stock No.
15	5	30	15	10	5	#54-996
40	8.5	70	22	16	10	#54-997
80	18	140	30	30	15	#54-998



Units: mm