

[Afficher tous les 4 produits de la même famille.](#)

TECHSPEC®

Base Magnétique Impériale Carrée de 40 mm



#19-286 - 40mm Square Magnetic Base, Metric

Stock **#19-287 3 In Stock**

-

1

+

€143⁰⁰

AJOUTER AU PANIER

Prix sur Quantité	
Qté 1-9	€143,00 prix unitaire
Qté 10+	€128,70 prix unitaire
Need More?	Demande de Devis

Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Caractéristiques du produit

English	Type:
	Remarque:
The permanent magnet is turned on and off by a switching lever	

Propriétés physiques et mécaniques

20.00	Épaisseur (mm):
-------	-----------------

40.00	Largeur (mm):
0.22	Poids (kg):
Anodized Aluminum	Construction:

40.00	Longueur (mm):
-------	----------------

Filetage & montage

(8) 2-56, (4) 6 x 32, (1) ¼-20	Filetage:
--------------------------------	-----------

Propriétés des matériaux

49	Force Magnétique (N):
----	-----------------------

Conformité réglementaire

Conforme	RoHS 2015:
Visionner	Certificate of Conformance:

Description produit

- Aimant marche/arrêt pour un placement facile sur la paillasse du laboratoire
- Profil bas de 20 mm de hauteur
- Compatibles avec toutes les [platines TECHSPEC®](#)

Les Bases Magnétiques à Profil Bas TECHSPEC® sont idéales pour placer facilement les composants et les sous-ensembles de systèmes de paillasse n'importe où sur une table de laboratoire. Conçues pour compléter nos [Platines TECHSPEC](#), ces bases magnétiques n'ajoutent que 20 mm de hauteur, permettant une intégration facile sans compensation de la hauteur des autres optiques et sous-ensembles. Des aimants commutables de 49 ou 196N permettent de fixer facilement les sous-ensembles en place et de les retirer lorsqu'ils ne sont plus nécessaires. Les Bases Magnétiques à Profil Bas TECHSPEC partagent les mêmes schémas de trous que nos Platines TECHSPEC.