

**TECHSPEC® Base Magnétique Métrique Carrée de 40 mm**



#19-286 - 40mm Square Magnetic Base, Metric

Stock **#19-286 9 In Stock**

⊖ 1 ⊕ €143<sup>00</sup>

**AJOUTER AU PANIER**

Prix sur Quantité

Qté 1-9	€143,00 prix unitaire
Qté 10+	€128,70 prix unitaire
Need More?	<a href="#">Demande de Devis</a>

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

**Caractéristiques du produit**

Type:  
Metric

Remarque:  
The permanent magnet is turned on and off by a switching lever

**Propriétés physiques et mécaniques**

Longueur (mm):  
40.00

40.00	Largeur (mm):
20.00	Épaisseur (mm):
Anodized Aluminum	Construction:
0.22	Poids (kg):
<b>Filetage &amp; montage</b>	
(8) M2 x 0.4, (4) M3 x 0.5, (1) M6 x 1.0	Filetage:
<b>Propriétés des matériaux</b>	
49	Force Magnétique (N):
<b>Conformité réglementaire</b>	
<a href="#">Conforme</a>	RoHS 2015:
<a href="#">Visionner</a>	Certificate of Conformance:

## Description produit

- Aimant marche/arrêt pour un placement facile sur la paillasse du laboratoire
- Profil bas de 20 mm de hauteur
- Compatibles avec toutes les [platines TECHSPEC®](#)

Les Bases Magnétiques à Profil Bas TECHSPEC® sont idéales pour placer facilement les composants et les sous-ensembles de systèmes de paillasse n'importe où sur une table de laboratoire. Conçues pour compléter nos [Platines TECHSPEC](#), ces bases magnétiques n'ajoutent que 20 mm de hauteur, permettant une intégration facile sans compensation de la hauteur des autres optiques et sous-ensembles. Des aimants commutables de 49 ou 196N permettent de fixer facilement les sous-ensembles en place et de les retirer lorsqu'ils ne sont plus nécessaires. Les Bases Magnétiques à Profil Bas TECHSPEC partagent les mêmes schémas de trous que nos Platines TECHSPEC.

;