

Microscope Deluxe Éclairé 40X de Mesure Directe



Stock **#55-678** 20+ In Stock

-

1

+

€555^{,00}

AJOUTER AU PANIER

Prix sur Quantité	
Qté 1-4	€555,00 prix unitaire
Qté 5+	€527,60 prix unitaire
Need More?	Demande de Devis

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Caractéristiques du produit

Type d'Éclairage:
Adjustable & removable, battery operated

Type of Focusing:
Rack and Pinion

Remarque:
Magnification includes 10XEyepiece

Propriétés physiques et mécaniques

4.5	Champ de Vision (mm):
0.02mm/0.001"	Incréments:
200.00	Hauteur (mm):
0 - 3	Graduations de Réticule (mm):
0 - 0.10	Graduations de Réticule (pouces):
580.00	Poids (g):

Propriétés optiques

40X	Grossisse- ment:
15.0	Distance de Travail (mm):

Conformité réglementaire

Visionner	Certificate of Conformance:
---------------------------	-----------------------------

Description produit

Reticle cannot and should not be removed or replaced.

- Modèles 40X et 100X
- Réticule Métrique/Impérial

Pour des mesures rapides et précise en laboratoires, stations de travail, et lignes d'assemblée. Se compose d'un double réticule gradué en millimètres et en pouces. Un tour de l'oculaire amène le réticule en une mise au point pointue. Réticule peut être tourné dans toutes directions pour les mesures. Base protège le sujet alors que l'ajustement vertical repasse l'image sujet. Inclut un illuminateur verticalement ajustable, piles pour l'illumination, pouvant être oté pour être utilisé n'importe où. Le microscope à une ouverture à la base pour la manipulation du sujet.

Note: Le réticule ne peut et ne devrait pas être retiré ou remplacé.