

[Afficher tous les 3 produits de la même famille.](#)

40X Objectif Nikon CFI Super Fluor

See More by [Nikon](#)



Stock #88-377 [CONTACT](#)

-

1

+

€3.894,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1+

€3.894,00

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Épaisseur de Verre de Recouvrement Compatible (mm):
0.11 - 0.23

Champ de Vision (mm):
0.55

Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1/2":
0.16mm

Champs de Vision Horizontal, Capteur de 2/3":
0.22mm

Numéro de Modèle: MRF00400
Longueur (mm): 59.60
Longueur de Filetage Extérieur (mm): 59.60
Grossissement: 40X
Diamètre Max. (mm): 34.5
Taille maximale du capteur: 2/3"
Ouverture Numérique NA: 0.90
Filetage: M25 x0.75
Distance Focale de Lentille Tube Compatible (mm) : Focal Length: 200mm
Type: Microscope Objective
Distance de Travail (mm): 0.3
Poids (g): 216
Style: Infinity Corrected
Fabricant: Nikon
Numéro de Champ: 22
Parfocal Length (mm): 59.9
Liquide d'Immersion : N/A

Conformité réglementaire

RoHS 2015: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner