


Fenêtre en Verre Flotté Traitée AR, 41 x 63,5 mm



Stock **#32-740** 20+ In Stock

-

1

+

€27^{.25}

AJOUTER AU PANIER

Prix sur Quantité	
Qté 1-5	€27,25 prix unitaire
Qté 6-49	€24,00 prix unitaire
Qté 50-99	€23,00 prix unitaire
Need More?	Demande de Devis

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Caractéristiques du produit

Type:
Protective Window

Propriétés physiques et mécaniques

Dimensions (mm):
41.00 x63.50
Épaisseur (mm):
3.00 (nominal)

63.50	Longueur (mm):
41.00	Largeur (mm):
Fine Ground	Bords:

Propriétés optiques

BBAR (400-700nm)	Traitement:
Float Glass	Substrat: ☐
80-50	Qualité de Surface:
400 - 700	Gamme de Longueur d'Onde (nm):
4 - 6λ	Planéité de Surface (P-V):

Conformité réglementaire

Conforme	RoHS 2015:
Visionner	Certificate of Conformance:
Conforme	Reach 247:

Description produit

- Transmet des longueurs d'onde visibles et proche infrarouge
- Disponible sans traitement ou avec un traitement antireflets
- Différentes dimensions disponibles

Les Fenêtres Optiques en Verre Flotté sont du verre optique comportant des faces polies relativement parallèles et généralement utilisées comme élément protecteur entre deux environnements. Le verre flotté transmet facilement des longueurs d'onde des lumières visibles et proche infrarouge et il peut être utilisé dans une large gamme d'applications. Les Fenêtres Optiques en Verre Flotté sont des produits polyvalents proposés en options circulaires et rectangulaires. Elles sont disponibles sans traitement ou avec un traitement BBAR (Broadband Anti-Reflective) 400-700 nm.

Montures compatibles