


[Afficher tous les 11 produits de la même famille.](#)

Fenêtre en Verre Flotté, 41 mm de dia.



Stock #02-207 **20+ In Stock**

⊖ 1 ⊕ €23⁰⁰

AJOUTER AU PANIER

Prix sur Quantité

Qté 1-5	€23,00 prix unitaire
Qté 6-49	€21,00 prix unitaire
Qté 50-99	€20,00 prix unitaire
Need More?	Demande de Devis

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Caractéristiques du produit

Protective Window **Type:**

Glass **Type of Window:**

Propriétés physiques et mécaniques

41.00 **Diamètre (mm):**

2.30 **Épaisseur (mm):**

Fine Ground **Bords:**

Propriétés optiques

Uncoated **Traitement:**

Float Glass **Substrat:** □

80-50 **Qualité de Surface:**

350 - 2000 **Gamme de Longueur d'Onde (nm):**

4 - 6λ **Planéité de Surface (P-V):**

Conformité réglementaire

[Conforme](#) **RoHS 2015:**

[Visionner](#) **Certificate of Conformance:**

[Conforme](#) **Reach 247:**

Description produit

- Transmet des longueurs d'onde visibles et proche infrarouge
- Disponible sans traitement ou avec un traitement antireflets
- Différentes dimensions disponibles

Les Fenêtres Optiques en Verre Flotté sont du verre optique comportant des faces polies relativement parallèles et généralement utilisées comme élément protecteur entre deux environnements. Le verre flotté transmet facilement des longueurs d'onde des lumières visibles et proche infrarouge et il peut être utilisé dans une large gamme d'applications. Les Fenêtres Optiques en Verre Flotté sont des produits polyvalents proposés en options circulaires et rectangulaires. Elles sont disponibles sans traitement ou avec un traitement BBAR (Broadband Anti-Reflective) 400-700 nm.

Montures compatibles