

In order to provide more accurate inventory information, please select your shipping country.

Sélectionner votre Pays/Région: European Union

SUBMIT

TECHSPEC® 4,25" de Dia. X 17,5" FL Or Protege, Miroir Parabolique



Stock #32-065-566 3-4 JOURS

1 €536,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-9

€536,00

Qté 10+

€456,00

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Substrat: BOROFLOAT®

Tolérance Distance Focale (%): ±1

Qualité de Surface: 60-40

Précision de Surface:

N/8
Diamètre (pouces): 4.25 +0.02/-0
Diamètre (mm): 108.00 +0.5/-0
Distance Focale EFL (pouces): 17.5
Distance Focale EFL (mm): 444.50
Radius of Curvature (mm): 889.00
Ouverture (f/#): f/4.1
Traitement: Protected Gold (700-10000nm)
Spécification du Traitement: R _{avg} >96% @ 700 - 2000nm R _{avg} >96% @ 2000 - 10,000nm
Type de Traitement: Metal
Surface Arrière: Ground
Ouverture Utile CA (mm): 98
Épaisseur au Bord ET (pouces): 0.75
Épaisseur au Bord ET (mm): 19.10
Type: Parabolic Mirror
Gamme de Longueur d'Onde (µm): 0.7 - 10
Gamme de Longueur d'Onde (nm): 700 - 10000
Damage Threshold, Reference:  0.8 J/cm ² @ 1064nm, 10ns

Conformité réglementaire

RoHS 2015: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner
Reach 235: Conforme