

In order to provide more accurate inventory information, please select your shipping country.

Sélectionner votre Pays/Région: European Union

SUBMIT

TECHSPEC 4,25" de Dia. X 25,5" FL Aluminum Ameliore, Miroir Parabolique



Stock #32-066-533 **CONTACT**

1 **€486,00**

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-9

€486,00

Qté 10+

€413,00

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Substrat: BOROFLOAT®

Tolérance Distance Focale (%): ±1

Qualité de Surface: 60-40

Précision de Surface:

N8

Diamètre (pouces):

4.25 +0.06/-0

Diamètre (mm):

108.00 +1.5/-0

Distance Focale EFL (pouces):

25.5

Distance Focale EFL (mm):

647.70

Radius of Curvature (mm):

1,295.40

Ouverture (f/#):

f/6

Traitement:

Enhanced Aluminum (450-650nm)

Spécification du Traitement:

R_{avg} >95% @ 450 - 650nm

Type de Traitement:

Metal

Surface Arrière:

Ground

Ouverture Utile CA (mm):

98

Épaisseur au Bord ET (pouces):

0.75

Épaisseur au Bord ET (mm):

19.10

Type:

Parabolic Mirror

Gamme de Longueur d'Onde (µm):

0.45 - 0.65

Gamme de Longueur d'Onde (nm):

450 - 650

Damage Threshold, Reference: □

0.2 J/cm² @ 532nm, 10ns

Conformité réglementaire

RoHS 2015:

[Conforme](#)

Certificate of Conformance:

[Visionner](#)

Reach 235:

[Conforme](#)