

TECHSPEC® 4,25" de Dia. x 25,5" FL Or Protégé, Miroir Parabolique



Stock **#32-066-566** 3-4 JOURS

⊖ 1 ⊕ **€536,00**

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-9
€536,00

Qté 10+
€456,00

Prix sur Quantité
Demande de Devis

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Substrat: ☐ BOROFLOAT®

Tolérance Distance Focale (%): ±1

Qualité de Surface: 60-40

Précision de Surface:

N/8
Diamètre (pouces): 4.25 +0.06/-0
Diamètre (mm): 108.00 +1.5/-0
Distance Focale EFL (pouces): 25.5
Distance Focale EFL (mm): 647.70
Radius of Curvature (mm): 1,295.40
Ouverture (f/#): f/6
Traitement: Protected Gold (700-10000nm)
Spécification du Traitement: R _{avg} >96% @ 700 - 2000nm R _{avg} >96% @ 2000 - 10,000nm
Type de Traitement: Metal
Surface Arrière: Ground
Ouverture Utile CA (mm): 98
Épaisseur au Bord ET (pouces): 0.75
Épaisseur au Bord ET (mm): 19.10
Type: Parabolic Mirror
Gamme de Longueur d'Onde (µm): 0.7 - 10
Gamme de Longueur d'Onde (nm): 700 - 10000
Damage Threshold, Reference:  0.8 J/cm ² @ 1064nm, 10ns

Conformité réglementaire

RoHS 2015: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner
Reach 235: Conforme