

In order to provide more accurate inventory information, please select your shipping country.

Sélectionner votre Pays/Région: European Union

SUBMIT

TECHSPEC® 4,25" de Dia. X 34" FL Aluminum Protege, Miroir Parabolique



Stock #32-067-522 CONTACT

1 €436,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-9

€436,00

Qté 10+

€371,00

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Substrat:
BOROFLOAT®

Tolérance Distance Focale (%):
±1.5

Qualité de Surface:
60-40

Précision de Surface:

N/8
Diamètre (pouces): 4.25 +0.06/-0
Diamètre (mm): 108.00 +1.5/-0
Distance Focale EFL (pouces): 34.0
Distance Focale EFL (mm): 863.60
Radius of Curvature (mm): 1,727.20
Ouverture (f/#): f/8
Traitement: Protected Aluminum (400-2000nm)
Spécification du Traitement: R _{avg} >85% @ 400 - 700nm R _{avg} >90% @ 400 - 2000nm
Type de Traitement: Metal
Surface Arrière: Ground
Ouverture Utile CA (mm): 98
Épaisseur au Bord ET (pouces): 0.75
Épaisseur au Bord ET (mm): 19.10
Type: Parabolic Mirror
Gamme de Longueur d'Onde (µm): 0.4 - 2
Gamme de Longueur d'Onde (nm): 400 - 2000
Damage Threshold, Reference: ☐ 0.3 J/cm ² @ 532nm & 1064nm, 10ns

Conformité réglementaire

RoHS 2015: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner
Reach 235: Conforme