

In order to provide more accurate inventory information, please select your shipping country.

Sélectionner votre Pays/Région:

European Union

SUBMIT



Stock #65-683 3-4 JOURS

-

1

+

€165,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-9
€165,00
Qté 10+
€148,30
Prix sur Quantité
Demande de Devis

Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Diamètre (mm):
25.00 +0.0/-0.2

Angle d'Incidence (°):
0

Densité Optique OD:
≥3.0

Ouverture Utile CA (mm): 21.0
Longueur d'Onde Centrale CWL (nm): 436.00 ±2
Tolérance de la Longueur d'Onde Centrale (nm): ±2
Largeur à Mi-Hauteur FWHM (nm): 10.00 ±2
Tolérance de la Largeur Max à Mi-Hauteur FWHM (nm): ±2
Transmission Min. (%): ≥40
Température d'Utilisation (°C): -50 to +75
Traitement: Traditional Coated
Qualité de Surface: 80-50
Tolérance Épaisseur (mm): ±0.1
Type: Bandpass Filter
Applications Typiques: Hg Emission
Gamme de Blocage (nm): 200 - 1200
Construction: Mounted in Black Anodized Ring
Épaisseur de Monture (mm): 7.5 ±0.1

Conformité réglementaire

RoHS 2015: Conforme
Reach 219: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner