

45° Angle de Dispersion, Lentille Génératrice Raie Laser



Powell Lenses

Stock #43-474 3-4 JOURS



1



€233,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-5

€233,00

Qté 6+

€186,50

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

⚠ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Diamètre (mm):
8.90 +0.00/-0.15

Substrat: ☐
[N-SF6](#)

Traitement:
VIS-NIR (450-900nm)

Type: Beam Shaping Lens
Gamme de Longueur d'Onde (nm): 450 - 900
Spécification du Traitement: BBAR @ 450 - 900nm
Hauteur (mm): 8.90 +0.00/-2.00
Indice de Réfraction n_d : 1.805
Angle d'Ouverture: 45.00

Conformité réglementaire

RoHS 2015: Conforme
Reach 224: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner