

Diffuseur Holographique à Intensité Uniforme Monté, Angle de Diffusion 45 x 35°, 25 mm de Dia.



Diffuseurs Holographiques à Intensité Uniforme

Stock **#15-831** FIN DE SÉRIE 3-4 JOURS

-

1

+

€195,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1+

€195,00

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

⚠ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement



Angle de Diffusion (°):
45 x 35 (FWHM)

Ouverture Utile CA (mm):
21.6

Diamètre (mm):
25.00 ±1

Température d'Utilisation (°C): -30 to +100 (Maximum of 240 Hours)
Substrat: ☐ Polycarbonate
Épaisseur (mm): 2.60
Transmission (%): >85
Type: Flat Top Diffuser
Gamme de Longueur d'Onde (nm): 400 - 700
Construction: Mounted

Conformité réglementaire

RoHS 2015: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner
Reach 233: Conforme