


In order to provide more accurate inventory information, please select your shipping country.

Sélectionner votre Pays/Région: European Union

SUBMIT

TECHSPEC® Filtre Dichroïque 458nm, 12,5mm de Diametre



TECHSPEC® Fluorescence Dichroic Filters

Stock #67-054 FIN DE SÉRIE 3-4 JOURS

1 **€72,00**

AJOUTER AU PANIER

Qté 1+

€72,00

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement



Diamètre (mm):
12.50

Angle d'Incidence (°):
45

Longueur d'Onde de Coupure (nm) :
458.00

Substrat: ☐
[Fused Silica](#) (Corning 7980)

Traitement: Hard Coated
Réflexion (%): 98.00 (average)
Longueur d'Onde de Réflexion (nm): 415 - 450
Qualité de Surface: 60-40
Épaisseur (mm): 1.05
Tolérance Épaisseur (mm): ±0.1
Transmission (%): 90.00 (average)
Bande de Transmission (nm): 467 - 600
Type: Dichroic Filter
Tolérance Dimensionelle (mm): +0.0/-0.2
Front d'Onde Transmis, RMS: 1λ
Durabilité Environnementale: Humidity per MIL-STD-810H, Section 507.6 Temperature per MIL-STD-810H, Section 501.7 and 502.7
Résistance Physique: Adhesion per MIL-PRF-13830B, Section C.4.5.12 Moderate abrasion per MIL-PRF-13830B, Section C.4.5.11 Cleaning per MIL-C-48497A Section 4.5.4.2
Gamme de Longueur d'Onde (nm): 415 - 600

Conformité réglementaire

RoHS 2015: Conforme
Reach 223: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner