

In order to provide more accurate inventory information, please select your shipping country.

Sélectionner votre Pays/Région: European Union

SUBMIT

45°, 1.064 nm, Rotateur de Polarisation en Quartz Cristallin



Crystalline Quartz Polarization Rotators

Stock #34-305 3-4 JOURS



1



€347,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-5

€347,00

Qté 6+

€318,00

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

⚠ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement



Ouverture Utile CA (mm):
>18.0

Traitement:
R_{avg} <0.2% per surface

Longueur d'Onde de Conception DWL (nm):
1064

Diamètre (mm): 25.40
Substrat: ☐ Crystalline Quartz
Longueur (mm): 25.40
Qualité de Surface: 20-10
Type: Polarization Rotator
Construction: Crystalline
Front d'Onde Transmis, P-V: λ/8 @ 633nm
Parallélisme (arcsec): <10
Épaisseur de Monture (mm): 12.0
Damage Threshold, By Design: ☐ >10 J/cm² @ 10ns
Largeur (mm): 12.00
Polarization Rotation: 45° (clockwise)
Rotational Accuracy: <5 arcmin
Monture: Black Anodized Aluminum

Conformité réglementaire

RoHS 2015: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner
Reach 235: Conforme