

TECHSPEC®

Miroir Chaud de 45° Monté en Cube de Monture C



Stock #62-641 3-4 JOURS

-

1

+

€280,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1+

€280,00

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Qualité de Surface:
80-50

Type:
Hot Mirror

Longueur Tube d'Extension (mm):
38.0

Tolérance Dimensionelle (mm):
0.5

Type d'Optique:
45° Hot Mrror

Spécification du Traitement:

T_{avg} ≥85% @ 425 - 675nm
R_{avg} ≥90% @ 750 - 1125nm

Type de Filetage:

C-Mount (1" x 32 TPI)

Traitement:

Hot Mirror, 45°

Substrat: ☐

[BOROFLOAT®](#)

Filter Included:

[#62-630](#)

Conformité réglementaire

RoHS:

[Conforme](#)

Certificate of Conformance:

[Visionner](#)