

[Afficher tous les 4 produits de la même famille.](#)

TECHSPEC® 45° Mirror Mount



45° Mirror Mount, #86-590

Stock **#86-590** **20+ In Stock**

- 1 + €66.⁰⁰

AJOUTER AU PANIER

Prix sur Quantité

Qté 1+	€66,00 prix unitaire
Need More?	Demande de Devis

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Caractéristiques du produit

Fixed **Function:**

Circular **Type d'Optique:**

Propriétés physiques et mécaniques

25.0 **Compatible Plate Inner Diameter (mm):**

Ouverture Utile CA (mm):

12.0

Black Anodized Aluminum

Construction:

25.0

Dimensions (mm):

Filetage & montage

Taille des optiques compatibles (mm):
25.0

Conformité réglementaire

Conforme

RoHS 2015:

Conforme

Reach 224:

Visionner

Certificate of Conformance:

Description produit

- Interchangeables pour Changer Rapidement d'Optiques
- Montures de Lames Séparatrices et de Cubes Séparateurs en Option
- Construction en Aluminium Anodisé
- [Montures Optiques Ajustables](#) Également Disponibles

Conçues pour s'adapter dans le diamètre intérieur de [platines du système de cage optique](#) standard de 25 mm et 30 mm, les Montures Optiques Fixes du Système de Cage Optique TECHSPEC® sont parfaites pour monter des séparateurs et d'autres composants optiques. La Monture de Lames Séparatrices à 45° [#85-699](#) peut aussi s'adapter sur la Monture Cinématique [#85-695](#) de 25,4 mm. Par ailleurs, la Monture de Cubes Séparateurs peut être reliée à [des tubes de système de cage optique](#) en utilisant le diamètre intérieur fileté M2,2 x 0,75 des tubes.