

TECHSPEC[®] 45° Mirror Mount



45° Mirror Mount, #86-590

Stock **#86-590** 20+ In Stock

-

1

+

€66⁰⁰

AJOUTER AU PANIER

Prix sur Quantité	
Qté 1+	€66,00 prix unitaire
Need More?	Demande de Devis

Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Caractéristiques du produit

Fixed	Function:
Circular	Type d'Optique:

Propriétés physiques et mécaniques

25.0	Compatible Plate Inner Diameter (mm):
	Ouverture Utile CA (mm):

12.0	
Black Anodized Aluminum	Construction:
25.0	Dimensions (mm):
Filetage & montage	
25.0	Taille des optiques compatibles (mm):
Conformité réglementaire	
Conforme	RoHS 2015:
Conforme	Reach 224:
Visionner	Certificate of Conformance:

Description produit

- Interchangeables pour Changer Rapidement d'Optiques
 - Montures de Lames Séparatrices et de Cubes Séparateurs en Option
 - Construction en Aluminium Anodisé
 - [Montures Optiques Ajustables](#) Également Disponibles
- Conçues pour s'adapter dans le diamètre intérieur de [platines du système de cage optique](#) standard de 25 mm et 30 mm, les Montures Optiques Fixes du Système de Cage Optique TECHSPEC® sont parfaites pour monter des séparateurs et d'autres composants optiques. La Monture de Lames Séparatrices à 45° [#85-699](#) peut aussi s'adapter sur la Monture Cinématique [#85-695](#) de 25,4 mm. Par ailleurs, la Monture de Cubes Séparateurs peut être reliée à [des tubes de système de cage optique](#) en utilisant le diamètre intérieur fileté M23,2 x 0,75 des tubes.