

In order to provide more accurate inventory information, please select your shipping country:

Sélectionner votre Pays/Région: European Union

SUBMIT

TECHSPEC® Lentille Biconvexe Non Traitee, 4,5 mm de dia. x 4,5 mm FL



Stock #45-176 3-4 JOURS

[D'autres traitements](#)

1 €48,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-9

€48,00

Qté 10+

€43,25

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement



Diamètre (mm):
4.50 +0.0/-0.025

Distance Focale Arrière BFL (mm):

3.70
Distance Focale EFL (mm): 4.50
Traitement: Uncoated
Substrat: 
Qualité de Surface: 40-20
Power (P-V) @ 632.8nm: 1.5λ
Irregularity (P-V) @ 632.8nm: λ/4
Centrage (arcmin): 30-45, typical
Biseau: Protective bevel as needed
Épaisseur Centrale CT (mm): 2.60
Tolérance Épaisseur Centrale (mm): ±0.05
Épaisseur au Bord ET (mm): 1.80
Rayon R₁=R₂ (mm): 6.58
Ouverture Utile CA (mm): 4.05
f/#: 1.00
Longueur d'Onde à la Focale Donnée (nm): 587.6
Tolérance Distance Focale (%): ±1
Ouverture Numérique NA: 0.50
Type: Double-Convex Lens
Gamme de Longueur d'Onde (nm): 350 - 2300

Conformité réglementaire

RoHS 2015: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner
Reach 235: Conforme