

TECHSPEC® 45mm, Tube d'Extension Ajustable



Stock #85-511 [CONTACT](#)

- 1 + €104⁰⁰

AJOUTER AU PANIER

Prix sur Quantité

Qté 1+	€104,00 prix unitaire
Need More?	Demande de Devis

Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Caractéristiques du produit

Fixed **Function:**

Propriétés physiques et mécaniques

58 **Overall Length (mm):**

10.0 - 55.0 **Longueur Tube d'Extension (mm):**

18.0	Ouverture Utile CA (mm):
Black Anodized Aluminum	Construction:
20/25 Dia.	Dimensions (mm):
45.0	Course (mm):
Filetage & montage	
M23.2 x 0.75 (Double Male)	Type de Filetage:
Conformité réglementaire	
Conforme	RoHS 2015:
Visionner	Certificate of Conformance:
Conforme	Reach 240:

Description produit

- Permettent le Réglage de la Longueur du Système de Cage Optique
- Anneau de Blocage Présent pour Faciliter l'Ajustement de la Longueur
- Filetage M23,2 x 0,75

• Se Combinent aux [Adaptateurs Filetés](#) pour Relier Plusieurs Tubes d'Extension Fixes

Les Tubes d'Extension Ajustable de Filetage M23,2 du Système de Cage Optique ont été conçus pour relier [des Tubes d'Extension Fixes de Filetage M23,2 du Système de Cage Optique](#) ou [des Montures de Lentilles Optiques du Système de Cage Optique](#) de manière à construire des ensembles optiques de longueur variable. Une extrémité du tube d'extension est fixe et comporte un filetage mâle M23,2 x 0,75, tandis que l'autre extrémité comporte un anneau de blocage avec un filetage mâle M23,2 x 0,75. L'anneau de blocage glisse le long du tube pour ajuster la longueur du système.