

[Afficher tous les 17 produits de la même famille.](#)

Filtre Polarisant Linéaire en Verre, Non Monté, 46 mm de dia.



Stock #53-347 3-4 JOURS

-

1

+

€45,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-5
€45,00
Qté 6+
€35,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis

Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement



Diamètre (mm):
46.00

Rapport d'Extinction:
100:1

Substrat: ☐
Polymer Film on [B270](#)

Température d'Utilisation (°C): -15 to +70
Qualité de Surface: 80-50
Épaisseur (mm): 2.40
Tolérance Épaisseur (mm): ±0.2
Transmission (%): Single: ~30
Type: Linear Polarizer
Parallélisme (arcmin): <3
Tolérance Dimensionnelle (mm): +0.0/-0.2
Biseau: Protective bevel as needed
Construction: Dichroic Polarizing Film on Glass
Bords: Cut
Gamme de Longueur d'Onde (nm): 400 - 700
Planéité de Surface (P-V): 4 - 6λ
Efficacité de la polarisation (%): 95

Conformité réglementaire

RoHS 2015: Conforme
Reach 209: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner