

[Afficher tous les 7 produits de la même famille.](#)

TECHSPEC®

Monture pour Barre d'Homogénéisation Conique, 4 mm d'Entrée, 8 mm de Sortie, 50 mm de Longueur



Stock **#67-403** **5 In Stock**

-

1

+

 €138⁰⁰

AJOUTER AU PANIER

Prix sur Quantité	
Qté 1-5	€138,00 prix unitaire
Qté 6-25	€110,30 prix unitaire
Qté 26-49	€103,00 prix unitaire
Need More?	Demande de Devis

Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Propriétés physiques et mécaniques

Longueur de Barre d'Homogénéisation Compatible (mm):

50.00

Conformité réglementaire

Certificate of Conformance:

[Visionner](#)

Description produit

- Facilitent l'Assemblage des Barres d'Homogénéisation Coniques
 - Brides Sans Marquage
 - Accessoires de Montage Disponibles
- Spécialement conçu pour tenir notre [TECHSPEC® Tapered conduit de lumière homogénéisation Rods](#) , ces montures simplifier la gestion et l'intégration de ces composants . Les pinces finaux de fournir un contact minimal avec les conduits de lumière, garantissant un débit maximum de la lumière. Chaque montage comprend deux pinces en plastique antichoc et antirayure, un baril et quatre vis de fixation. [#64-922](#) ¼-20 Support de montage pour faciliter l'intégration de paillasse est également disponible.

Informations techniques

