

**TECHSPEC®** Objectif à Distance Focale Fixe Série UC 4 mm



4mm FL, #33-300



Stock **#33-300** ☐ En Stock

- 1 +

€260,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1+

€260,00

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Option Iris:  
Variable

Longueur (mm):  
40.60

Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1/2":  
23.0mm - 84.8°

Filetage Filtre:

|                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| M62 x 0.75 with adapter <a href="#">#33-308</a>                                                                                         |
| <b>Diamètre Max. (mm):</b><br>40                                                                                                        |
| <b>Diamètre Externe (mm):</b><br>40.00                                                                                                  |
| <b>Poids (g):</b><br>72                                                                                                                 |
| <b>Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1/3":</b><br>15.6mm - 65.4°                                                                  |
| <b>Max. Protrusion Derrière (mm):</b><br>2.8                                                                                            |
| <b>Cercle Image Max. (mm):</b><br>8.00                                                                                                  |
| <b>Ouverture Numérique NA, Côté Objet:</b><br>0.0894                                                                                    |
| <b>Champs de Vision Horizontal, Format de Capteur max.:</b><br>23.0mm - 84.8°                                                           |
| <b>Nombre d'Éléments (Groupes):</b><br>8 (7)                                                                                            |
| <b>Front Thread:</b><br>M40 x 0.5 (Male)                                                                                                |
| <b>Dia. de Monture (mm):</b><br>30.0                                                                                                    |
| <b>Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1/2,5":</b><br>20.0mm - 77.8°                                                                |
| <b>Taille de Capteur Optimale:</b><br>1/2.5"                                                                                            |
| <b>Type:</b><br>Fixed Focal Length Lens                                                                                                 |
| <b>Distance Focale FL (mm):</b><br>4.00                                                                                                 |
| <b>Grossissement Primaire PMAG</b><br>0.343                                                                                             |
| <b>Taille maximale du capteur:</b><br>1/2"                                                                                              |
| <b>Distance de Travail (mm):</b><br>0 - ∞                                                                                               |
| <b>Monture:</b><br>C-Mount                                                                                                              |
| <b>Ouverture (f/#):</b><br>f/1.8 - f/11                                                                                                 |
| <b>Traitement:</b><br>N4 MgF <sub>2</sub>                                                                                               |
| <b>Spécification du Traitement:</b><br>N4 MgF <sub>2</sub>                                                                              |
| <b>Position de la Pupille d'Entrée (mm):</b><br>12.69                                                                                   |
| <b>Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1/4":</b><br>11.2mm - 49.7°                                                                  |
| <b>Plan Principal de l'Espace Objet (mm):</b><br>16.04                                                                                  |
| <b>Plan Principal de l'Espace Image (mm):</b><br>5.84                                                                                   |
| <b>Champs de Vision, Format de Capteur max.:</b><br>Horizontal: 23.1mm - 84.8°<br>Vertical: 15.7mm - 65.3°<br>Diagonal: 33.7mm - 101.6° |
| <b>Distorsion maximum (%):</b><br>-20.43                                                                                                |
| <b>Longueur Maximum (mm):</b><br>40.6                                                                                                   |
| <b>Position de la Pupille de Sortie (mm):</b><br>-12.68                                                                                 |
| <b>Lens Wavelength Range:</b><br>VIS                                                                                                    |
| <b>Imaging Lens Type:</b><br>High Performance Lens with Compact Form Factor                                                             |
| <b>Température de Stockage (°C):</b><br>-20 to +60 For questions regarding operating temperature please contact our support team        |

Conformité réglementaire

|            |
|------------|
| RoHS 2015: |
|------------|

Conforme

REACH 201:  
Conforme

Certificate of Conformance:  
Visionner

---