


[Afficher tous les 2 produits de la même famille.](#)

4X Objectif Nikon Achromatique Conjugué Fini

See More by [Nikon](#)



4X Nikon Achromatic Finite Conjugate Objective

Stock **#59-934** **20+ In Stock**

⊖ 1 ⊕ €83⁰⁰

AJOUTER AU PANIER

Prix sur Quantité

Qté 1+	€83,00 prix unitaire
Need More?	Demande de Devis

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Caractéristiques du produit

MSB50040	Numéro de Modèle:
Achromatic	Type:
Finite Conjugate	Style:
Nikon	Fabricant:

Propriétés physiques et mécaniques

4.50 **Champ de Vision (mm):**

Propriétés optiques

30.97 **Distance Focale EFL (mm):**

4X **Grossissement:**

0.10 **Ouverture Numérique NA:**

2.8 **Pouvoir de Résolution (μm):**

63.20 **Profondeur de champ (μm):**

25.0 **Distance de Travail (mm):**

18 **Numéro de Champ:**

N/A **Liquide d'Immersion :**

Capteur

2/3" **Taille maximale du capteur:**

Filetage & montage

RMS / 20.32mm x 36 TPI **Filetage:**

Conformité réglementaire

Conforme **RoHS 2015:**

Visionner **Certificate of Conformance:**

Description produit

- Conception achromatique
- Filetage RMS standard
- Compatibles avec tous les accessoires standards DIN
- Têtes à ressort sur les 40X et 60X

Ces Objectifs Nikon Achromatiques Conjugués Finis sont excellents pour de simples systèmes d'imagerie à haute puissance. Ces objectifs ne nécessitent pas de tube pour lentilles pour interagir avec un oculaire ou caméra, bien que l'utilisation de notre [Tube Microscope DIN](#) permet à une caméra ou un oculaire d'être attaché directement à l'objectif. Ces objectifs comprennent un filetage RMS pour une intégration facile et rapide en système, les rendant idéaux pour toutes applications nécessitant une performance élevée à prix économique. Les Objectifs Nikon Achromatiques Conjugués Finis ont une conception achromatique et sont disponibles en quatre grossissements : 4X, 10X, 40X et 60X. Les objectifs 40X et 60X sont dotés d'une tête à ressort.