

In order to provide more accurate inventory information, please select your shipping country:

Sélectionner votre Pays/Région: European Union

SUBMIT

Lentille Focalisable Industrielle Optotune, VIS, +5 a +10 Dioptries| EL-10-30-CI-VIS-LD

See More by [Optotune](#)



+5 to +10 diopters, VIS, Optotune Industrial Focus-Tunable Lens

Stock #88-937 FIN DE SÉRIE 3-4 JOURS



1



€671,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1+

€671,00

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Substrat: ☐ Low Dispersion Polymer

Traitement: BBAR (400-700nm)

Type: Specialty Lens

Gamme de Longueur d'Onde (nm): 400 - 700

Nombre d'Abbe (v_d): 100.00
Ouverture Utile CA (mm): 10.00
Courant (mA): 0 - 250, 400 max
Dimensions (mm): 48.0 x 30.5
Pilote: #88-940
Gamme de Focalisation: +5 to +10 dioptr +100 to +200mm
Indice de Réfraction n_d: 1.3
Cycles de Vie: >1,000,000,000
Numéro de Modèle: EL-10-30-Ci-MS-LD
Filetage: C-Mount (Male/Female)
Consommation de Puissance (W): 0 - 0.9, (0 - 2 abs. max)
Temps de Réponse (ms): 2.5 (10%-90% step)
Épaisseur (mm): 20.60
Erreur du Front d'Onde Transmis, RMS: Vertical: 0.15λ @ 525nm Horizontal: 0.25λ @ 525nm
Damage Threshold, By Design: ☐ 10 kW/cm ² @ 1064nm

Conformité réglementaire

Reach 174: Conforme
RoHS: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner