


TECHSPEC®

Lentille Asphérique Carrée de Précision, non Traitée, 5 x 5 mm, Ouverture Numérique de 0,25



Stock #17-304 FIN DE SÉRIE 3-4 JOURS

⊖ 1 ⊕ **€215,00**

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-5
€215,00

Qté 6+
€172,00

Prix sur Quantité
[Demande de Devis](#)

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement



Dimensions (mm):
5.00 x 5.00

Distance Focale EFL (mm):
10.00 @ 587.6nm

Ouverture Numérique NA: 0.25
Distance Focale Arrière BFL (mm): 5.68
Substrat: 
Erreur de forme asphérique, RMS à 632,8 nm: 0.4λ
Traitement: Uncoated
Centrage (arcmin): <3
Qualité de Surface: 40-20
Ouverture Utile CA (mm): 4.50 x4.50
Épaisseur au Bord ET (mm): 7.41
Épaisseur Centrale CT (mm): 7.80 ±0.10
f/#: 2.00
Biseau: Protective bevel as needed
Shape of Back Surface: Plano
Type: Aspheric Lens
Gamme de Longueur d'Onde (nm): 390 - 2500
Conjugate Distance: Infinite
Puissance (Dioptres): 100.00

Conformité réglementaire

RoHS: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner