

[Afficher tous les 8 produits de la même famille.](#)

# 5,0", 660nm, Illuminateur LED à Fond Noir

See More by [Advanced Illumination](#)



Stock **#66-793** [CONTACT](#)

⊖ 1 ⊕

€975,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1+

€975,00

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Remarque : Des accessoires sont nécessaires pour toute utilisation. | [En savoir plus](#)

Espace téléchargement

Couleur:  
Red

Hauteur (mm):  
46.2

Diamètre Interne (mm):  
55.0

Numéro de Modèle:

|                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RL3536B-660-IC                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Monture:</b><br>Standard and Barrel Mount                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Température d'Utilisation (°C):</b><br>0 to +65                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Diamètre Externe (mm):</b><br>127.0                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Filetage:</b><br>M4 x4                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Longueur d'Onde (nm):</b><br>625.00                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Distance de Travail (mm):</b><br>75 - 100                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Durée de Vie LED (heures):</b><br>50,000                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Alimentation d'Énergie:</b><br>Power Supply Required and Sold Separately.<br>USA: <a href="#">#66-855</a><br>Europe: <a href="#">#66-855</a><br>Japan: <a href="#">#66-855</a><br>Korea: <a href="#">#33-773</a><br>China: <a href="#">#66-855</a> |
| <b>Nombre de LEDs:</b><br>36.00                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Nombre de Chaînes:</b><br>1.00                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Couverture de Champ (mm):</b><br>32 - 38                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Maximum Trigger Frequency (Hz):</b><br>30.00                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Type d'Éclairage:</b><br>LED Illuminator                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Remarque:</b><br>Optional Manual Intensity Adjustment <a href="#">#86-887</a> and <a href="#">#89-555</a> are Available                                                                                                                            |
| <b>Fabricant:</b><br>Advanced Illumination                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Géométrie:</b><br>Ring Light                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Mode d'Éclairage:</b><br>Constant                                                                                                                                                                                                                  |

Conformité réglementaire

|                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------|
| <b>RoHS 2015:</b><br><a href="#">Conforme</a>                   |
| <b>Certificate of Conformance:</b><br><a href="#">Visionner</a> |
| <b>Reach 233:</b><br><a href="#">Contains SVHC(s)</a>           |